








Техническая карта  
**NOVAKRYL XMS**  
Бесцветный акриловый лак \*

СВОЙСТВА			
NOVAKRYL XMS – предлагаемый в готовом виде для распыления после смешивания с отвердителем, без дополнительного разбавителя. Лак характеризуется хорошей стойкостью на излучение УФ (UV), а также атмосферные условия. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.			
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ			
Н XMS	Отвердитель для акрилового лака NOVAKRYL XMS		
PLUS 770	Добавка, увеличивающая эластичность.	LT-04-01	
PLUS 750	Ускоритель для акриловых продуктов.	LT-04-02	
PLUS 760	Антисиликоновая добавка .	LT-04-04	
THIN 890	Разбавитель для переходов.	LT-06-05	
ОСНОВАНИЯ			
Совместим с большинством доступных на рынке базовых лаков на водной или разбавительной основе.			
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ			
	NOVAKRYL XMS Н XMS	По объему	По весу
		2	100
		1	50
ВЯЗКОСТЬ			
	DIN 4/20°C	16 ±18 с	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ			
VOC		590 г/л	
Для смеси готовой к нанесению.			

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
<p>Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15°C и влажности не более 80%. В этих условиях, отвержденное покрытие может быть использовано по истечении не менее 14 часов.</p>				
НАНЕСЕНИЕ				
 <p>ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования</p>	Традиционный пистолет с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
		1.3 ÷ 1.4 мм	3 ÷ 4 бара	15 ÷ 20 см
	Низконапорный пистолет с гравитационным питанием	1.2 ÷ 1.3 мм	2 бара	10 ÷ 15 см
	Количество слоев	2 ÷ 3		
	Толщина отдельного сухого слоя	15 ÷ 20 мкм		
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	7.0 м <sup>2</sup> /л при 50 мкм		
	Долговечность смеси при 20°C	2 ч.		
	Испарение между слоями при 20°C	5 ÷ 10 мин.		
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ				
	NOVAKRYL XMS			
	20°C	60°C		
Пылесухость	25 мин.	5 мин.		
Высыхание на отлип	3 ч.	10 мин.		
Рабочая твердость	14 ч.	45 мин.		
Полная твердость	7 дней	45 мин. + 3 дня / 20°C		
<p>ВНИМАНИЕ: Время отверждения касается температур отдельных элементов. Сушка лака с добавкой быстрого отвердителя при повышенной температуре может быть причиной потери блеска и необходимости полировки лака. Быстрый отвердитель не должен использоваться вместе с ускорителем для акриловых продуктов PLUS 750.</p>				
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ				
	Расстояние Время в зависимости от типа и мощности лампы	Следуйте указаниям изготовителя оборудования 10 ÷ 25 мин.		
<p>ВНИМАНИЕ: Нагревание лампой начинайте не ранее, чем через 10 мин. от нанесения последнего слоя.</p>				

<b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	
Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.	
<b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.	
<b>СРОКИ ПРИГОДНОСТИ</b>	
NOVAKRYL XMS	24 месяца/20°C
H XMS	12 месяцев /20°C
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	
См. Карта характеристики	
<b>КОММЕНТАРИИ</b>	
* Продукт предназначен для профессионального использования. Не соответствует требованиям директивы UE 2004/42/CE. Использование в странах Европейского Союза возможно только после выполнения дополнительных требований директивы EC 1999/13/WE и национального законодательства по осуществлению выше представленных директив.	
<b>ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля	

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ: 2+1**

**ВНИМАНИЕ!** Для получения лака с соответствующими параметрами очень важно тщательное дозирование отдельных компонентов.

Количество смеси	NOVAKRYL XMS	H XMS
0.10 л	65 г	33 г
0.15 л	98 г	50 г
0.20 л	131 г	66 г
0.25 л	163 г	82 г
0.30 л	196 г	99 г
0.40 л	261 г	132 г
0.50 л	327 г	165 г
0.75 л	490 г	247 г
1.00 л	653 г	330 г